

FCBシリーズ 機能一覧

機能	FCB-4K シリーズ				FCB-HD シリーズ
	FCB-ER8550	FCB-ER8530	FCB-ER8300	FCB-ES8230	FCB-EV7520A
ズームレンズ	20 倍	20 倍	12 倍	12 倍	30 倍
プログレッシブスキャンモード	●	●	●	●	●
ワイドダイナミックレンジ					●
(Wide-D)	Auto mode				● ^{※2}
	IS/PS mode				●
Visibility Enhancer (VE)	●	●	●	●	●
Defog	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)
イメージスタビライザー (ブレ補正)	電子式	電子式	電子式	光学式	電子式
StableZoom (倍率) ^{※1}	● (24 倍)	● (24 倍)	● (14.4 倍)	● (14.4 倍)	● (36 倍)
Spot Light Avoidance					●
高解像度モード	●	●	●	●	
デジタル出力	●	●	●	●	●
Auto ICR	●	●	●	●	●
同期方式	内部同期 / 外部同期	内部同期	内部同期	内部同期	内部同期
ズームモード	スタンダードスピードモード / バリアブルスピードモード / ダイレクトモード				
デジタルズーム	● [12 倍]	● [12 倍]	● [12 倍]	● [12 倍]	● [12 倍]
プライバシーゾーンマスキング	●	●	●	●	●
上下反転 (E-Flip)	●	●	●	●	●
モーションディテクション			●		●
フォーカスシステム	Auto Focus (Normal AF, Interval AF, Zoom Trigger AF [Sensitivity: normal, low]) , Manual (スタンダードスピードモード / バリアブルスピードモード / ダイレクトモード) , Near Limit 設定 , IR Correction, One push Trigger, Full Scan One Push Trigger * ^{※2} FCB-EV7520A のみ				
ホワイトバランス	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One push WB, Manual WB ナトリウムランプモード (Fix/Auto/Outdoor Auto)				
AE (自動露光モード)	Full Auto, Manual, Priority mode (shutter/iris), Bright, EV compensation, Spot Exposure, Slow AE				Full Auto, Manual, Priority mode (shutter/iris), EV compensation, Spot Exposure, Slow AE
スローシャッター	●	●	●	●	●
スロー AE レスポンス	●	●	●	●	●
露出補正	● (-10.5 dB ~ +10.5 dB, 1.5 dB 間隔 計 15 ステップ)				
輪郭補正 (アパーチャ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)
逆光補正	●	●	●	●	●
ガンマ	スタンダード / ストレート				
左右反転 (ミラー)	●	●	●	●	●
アラーム	●	●	●	●	●
ピクチャーエフェクト	Black White (白黒映像)				
ピクチャーフリーズ	●	●	●	●	●
ノイズリダクション	● (3D + 2D / 独立設定 (3D, 2D))				
温度読み出し	●	●	●	●	●
タイトル表示	● (1 行 20 字まで、最大 11 行)				
カメラモード表示	● (英語)	● (英語)	● (英語)	● (英語)	● (英語)
カメラ制御インターフェース	VISCA protocol (CMOS 3.1V) PTP USB 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit		VISCA protocol (CMOS 3.1V) 通信速度 : 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit	VISCA protocol (CMOS 3.1V) PTP USB 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit	VISCA protocol (CMOS 5V レベル) 通信速度 : 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit

※1 StableZoom: ステープルズームは光学ズームと電子ズームを合わせることで倍率が上がります。

※2 ワイドダイナミックレンジ (Auto mode): Wide-D ON にするとAuto mode になります。